

オススメ!!

【製パン工場】
事前に計量する必要なし。
必要な時、必要な分だけ
計量すればOKです。


【和洋菓子工場】
ケーキ、まんじゅうなど
多種多様の材料にも対応
出来ます。



機械仕様

項目	仕様
型 式	PAMS-04
ホッパー容量・数	24L×5個
計量範囲	min50g~max10kgまで(1g単位)
計量スピード	1.2kg/min(比重0.6の場合)
計量精度	最大±3g(材料によります)
使用周囲環境	5~40℃/20~90%RH(結露しないこと)
電 源	AC100V(10A)

※ホッパー容量、数の変更、特殊仕様などもオーダーにて承りますので御相談下さい。



 伊藤工機株式会社
ITO H KOUKI CORPORATION

〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町14-20

TEL:059-331-5536

HP <https://itoh-kouki.co.jp>

Email info@itoh-kouki.co.jp

計量動画はこちらからご覧頂けます。
(スマートフォンのカメラで読取して下さい)



レシピ
Recipe

原料自動計量装置

製菓・製パン工場など用途は盛りだくさん



『計量ミス』『入れ忘れ』『二度入れ』

計量工程ではよく起きる問題です。レシピはそんなヒューマンエラーを自動計量させることで確実に無くし解決します。また、計量データの収集・管理まで行うことができます。


計り間違いや入れ忘れは完全に解消。レシピはそんな問題を解決してくれます。面倒な配合計算やボタン操作も一切必要ありません。予めデータを登録しておけば演算してくれます。計量開始ボタンを押せば自動的に順次、各材料を切り出しますのでオペレーターはその場を離れていてもOK。計量完了もブザーと表示灯で知らせてくれます。



かさ密度の異なる材料、設置場所の環境や季節による温度・湿度の変化にも対応し落差補正機能・上下限值設定などが、材料別に設定が可能です。また、エラー履歴や計量履歴が確認出来る他、計量データも.csvを取込むことにより『Excel』を使って収集・管理することができます。(SDカードに記憶)

No.	商品名	クリア	日付	時間	材料1 設定値	材料1 測定値	材料2 設定値	材料2 測定値	材料3 設定値	材料3 測定値	材料4 設定値	材料4 測定値	材料5 設定値	材料5 測定値	測定値 合計
1	アリスパン		2021/2/22	13:33:04	1201	1200	613	612	228	228	267	264	0	0	2304
2	クハパン		2021/2/22	13:46:17	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1200
3	クハパン		2021/2/22	13:49:57	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1200
4	クハパン		2021/2/22	13:52:57	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1200
5	アリスパン		2021/2/22	13:55:02	0	0	612	612	0	0	0	0	0	0	612
6	アリスパン		2021/2/22	13:58:51	0	0	612	612	0	0	0	0	0	0	612
7	アリスパン		2021/2/22	14:02:20	0	0	612	612	0	0	0	0	0	0	612
8	クハパン		2021/2/22	14:03:54	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	228
9	クハパン		2021/2/22	14:05:10	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	228
10	クハパン		2021/2/22	14:05:54	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	228
11	クハパン		2021/2/22	14:08:39	0	0	0	0	264	264	0	0	0	0	264
12	クハパン		2021/2/22	14:09:26	0	0	0	0	264	264	0	0	0	0	264
13	クハパン		2021/2/22	14:10:22	0	0	0	0	264	264	0	0	0	0	264
14	クハパン		2021/2/22	14:11:53	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	228
15	クハパン		2021/2/22	14:12:45	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	228
16	クハパン		2021/2/22	14:13:37	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	228
17	クハパン		2021/2/22	14:43:31	1202	1200	613	612	265	264	230	228	0	0	2304
[合計]					6003	6000	3062	3060	1969	1968	1182	1176			12204

運転中にホッパー蓋を外した時は攪拌羽根とスクリュウの回転が停止します。復旧後、続けて再稼働することができます。



工具を使わず全分解出来、丸ごと水洗い出来ます!

分解方法はこちらからご覧頂けます。(スマホのカメラで読取して下さい)



ホッパーの容量は50L、36L、24L、10L、3Lの5種類を用意しております。またホッパー数・レイアウトもご自由にカスタマイズして頂けます。



台秤は各計量ポジションへ自動で移動します!



ホッパーユニットの取外しも簡単に出来ます!

接粉部はすべてSUS。フレーム材質は①SS+塗装②アルミ+SUS③SUS+SUSの中から選択して頂けます。